

Conexão rápida CK-1/2-PK-9

Número de referência: 546069

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	9 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	rosca externa G1/2
Conexão pneumática 2	Para conexão dentada, diâmetro interno de 9 mm, com porca
Material da caixa	Alumínio Anodizado