

# Módulo do ponto de regulação MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Número de referência: 546224

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Exibição do valor de ajuste ativo	LED amarelo
Indicação do estado operacional	LED verde
Faixa da tensão de operação CC	20 V...30 V
Entrada do ponto de regulação externo para resistência de entrada	Tipic. 100 kOhm
Resistência de entrada do ponto de regulação	3 kOhm
Tensão de saída ajustável	0 V...10 V
Consumo de potência em 24V CC	1.5 W
Corrente de saída máx.	27 mA
Corte residual	10%
Tensão de entrada do ponto de regulação externo	0 V...10 V
Definição dos ajustes da tensão de alimentação	10 V...10.6 V
Ajusto do ponto de regulação da corrente de suprimento	6 mA...6.36 mA
Potenciómetro para entrada do ponto de regulação externo	2.5 kOhm...10 kOhm
Certificado	C-Tick
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	80 g
Secção cruzada da conexão	2.5 mm <sup>2</sup>
Ligação elétrica	Terminal do parafuso
Tipo de montagem	Com guia H