# Válvula básica
# LF-D-MIDI-U

Número de referência: 546422




## Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | Midi |
| Série | D |
| Posição de montagem | Vertical +/-5º |
| Grau de filtração | 40 µm |
| Drenagem do condensador | Em rotação manual |
| Construção | Filtro sinterizado com separador centrífugo |
| Proteção da bacia | Proteção da bacia metálica |
| Nivel de separação do condensado | 75 % |
| Pressão operacional | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 424 cfm |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | 14 oF...140 oF |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio | 14 oF...140 oF |
| Temperatura ambiente | 14 oF...140 oF |
| Tamanho dos poros | 40 µm |
| Peso do produto | 24.5 oz |
| Tipo de montagem | Instalação em linha<br>Com suporte de montagem<br>Alternativa: |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material do filtro | PE |
| Material da caixa | Zinco fundido |
| Material do copo | PC |