


Válvula básica LFMA-D-MIDI-U

Número de referência: 546443

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Tamanho	Midi
Construção	Filtro de fibra
Grau de filtração	0.01 µm
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Pressão operacional	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Gases inertes
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gases inertes
Eficiência do filtro	99.9999 %
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	33.8 oF...140 oF
Temperatura ambiente	14 oF...140 oF
Grau de separação de partículas finas	99995 %
MPPS	0.05 µm
Grau de separação MPPS	99.95 %
Teor em óleo residual	2.7E-07 oz/yd³
Grau de separação do aerossol de óleo	99 %
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios Alternativa:
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Material da caixa	Zinco fundido
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material do copo	PC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Peso do produto	22.8 oz