

Adaptador AD-G1-1NPT-I

Número de referência: 546546

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	21.4 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	90 Nm
Torque de aperto máx., conexão pneumática 2	35 Nm
Peso do produto	212.68 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa, G1
Conexão pneumática 2	Rosca interior 1 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC
Material da caixa	Aço galvanizado