

Adaptador
AD-3/4NPT-G3/4-I
Número de referência: 546551

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	19.05 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	32 Nm
Torque de aperto máx., conexão pneumática 2	60 Nm
Peso do produto	98.13 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho 3/4 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca interior G3/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC
Material da caixa	Aço galvanizado