


Distribuidor FR-8-1/8-BR

Número de referência: 546749

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8.6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
N.º de saídas	8
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Material da caixa	Liga de alumínio forjada