

Adaptador
NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Número de referência: 547432

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Aparafusar
Ligação elétrica	5 pinos M12 x 1 Conectores
Comprimento do cabo	0.3 m
Composição do cabo	4 x 0,34 mm ²
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PUR
Material da caixa	ABS
Material dos contactos do pino	Latão, dourado