


Válvula de escape rápido VBQF-D-G18-E

Número de referência: 547533

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Escape rápido
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo nominal padrão do escape de ar 6->5 bar	850 l/min
Taxa de fluxo padrão de escape 6-> 0 bar	1300 l/min
Pressurização da taxa de fluxo nominal padrão 6->5 bar	350 l/min
Pressão operacional	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Material da caixa	Alumínio fundido Zinco fundido
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Largura nominal	5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Peso do produto	102.5 g
Conexão pneumática 3	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR