


Cartucho do gerador de vácuo VN-10-H

Número de referência: 547697

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal com efusor Laval	0.95 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Características do ejetor	Padrão Alta pressão negativa
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Pressão operacional para o vácuo máx.	3.5 bar
Vácuo máx.	93 %
Pressão operacional nominal	6 bar
Taxa de sucção máx. relativa à atmosfera	21.8 l/min
Tempo de fornecimento de ar na pressão operacional nominal	1.02 s
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	1.65 g
Material de vedações	NBR
Material do bico do coletor	POM
Material do bico de jato	Liga de alumínio forjada