


# Cartucho do bocal gerador de vácuo VN-10-L

Cód. do item: 547698

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do bico de venturi	0.95 mm
Posição de instalação	Indiferente
Característica do ejetor	Padrão alto volume de aspiração
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Pressão de operação nominal	6 bar
Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera	41.5 l/min
Tempo de pressurização com pressão operacional nominal	0.66 s
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	1.65 g
Material vedações	NBR
Material do bocal fêmea	POM
Material do bico aspersor	Liga de alumínio