


Unidade de alimentação SVG-1/230VAC-ASI-5A

Código da peça: 547869

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	70 mm
Altura	130 mm
Comprimento	125 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Fase única
Corrente de entrada	2,1 - 1,0 A
Tensão de saída nominal c.c.	30,1 V
Corrente da saída nominal	4,8 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	100 ... 240 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	20 ms
Frequência da rede	45 ... 65 Hz
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95%
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	900 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS