

## tubo espiral PAS-4I-6E-10

Código da peça: 548144  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Comprimento do trabalho                       | 10 m  |
| Diâmetro externo                              | 6 mm  |
| Comprimento do bloco                          | 0,56 m  |
| Diâmetro interno                              | 4 mm  |
| Diâmetro da bobina                            | 50 mm   |
| Quantidade de enrolamentos                    | 88  |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 17,5 bar                            |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| Temperatura ambiente                          | -30 ... 80 °C                                 |
| Peso do produto                               | 250 g   |
| Cor   | azul  |
| Dureza Shore                                  | D 55 +/-3                                     |
| Observações sobre material                    | Isento de cobre e PTFE                        |
| Informação sobre material, tubo flexível      | PA  |