


Módulo de alimentação CDVI5.0-EB2X-DN-MO

Código da peça: 548437

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	56 mm
Número máximo de posições de válvula	2
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Peso do produto	510 g
Tipo de fixação	Com rosca interna e pino espaçador
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS