

Nó multipinos VABE-S6-LT-C-S6-R5

Número de referência: 549046

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	12 com válvulas monoestáveis 6 com válvulas biestáveis
Corrente residual máx.	10 A
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	760 g
Número de ligações elétricas	6
Controlo elétrico	Tomada multipinos
Ligação elétrica	5 pinos M12 Conectores
Material da tampa	PA
Material da caixa	Alumínio fundido