

Tampa
VAEM-S6-C-S10-R5
Número de referência: 549049

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	10 com válvulas biestáveis 20 com válvulas monoestáveis
Corrente residual máx.	10 A
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	230 g
Número de ligações elétricas	10
Ligação elétrica	5 pinos M12 Conectores
Material da caixa	PA