

Adição do contador CCES-P-C8-E

Número de referência: 549403

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Contador elétrico com bateria
Método de reposição	Botão de pressão ou sinal elétrico
Ecrã	8 dígitos
Taxa de contagem máx.	7,5 kHz
Taxa de contagem atenuada máx.	30 Hz
Comprimento mín. do impulso para o atuador	15 ms
Comprimento do impulso mínimo na reposição	15 ms
Valor limite superior CC	5 V...30 V
Fonte de alimentação	Bateria de lítio
Valor limite inferior CC	0,7 V
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Peso do produto	30 g
Configuração de entrada dos pulsos do relógio	Transição negativa 30 Hz
Entrada de pulso de clock (entrada)	Programável
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PC