


Guia do coletor
VABM-C7-12M-G18-4
Número de referência: 549641

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	122 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 3	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada