


# Guia do coletor VABM-C7-12W-G18-7

Número de referência: 549653

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula        | 7                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                  |
| Peso do produto                        | 182 g                           |
| Porta de ar de piloto 12               | M3                              |
| Conexão pneumática 1                   | G1/8                            |
| Conexão pneumática 2                   | M7                              |
| Conexão pneumática 3                   | G1/8                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material do guia do coletor            | Liga de alumínio forjada        |