

Bloco do coletor CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT

Número de referência: 550626

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensão da largura | 26 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| N.º máx. de posições da válvula | 8 |
| N.º máx. de áreas de pressão | 2 |
| Pressão de rutura | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 23 oF...122 oF |
| Temperatura ambiente | 23 oF...122 oF |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 1.5 ft-lbf |
| Peso do produto | 29 oz |
| Tipo do bloco do coletor de montagem | Pelo orifício de passagem |
| Tipo de válvula de montagem | Com rosca fêmea |
| Conexão pneumática 1 | 3/8 NPT |
| Conexão pneumática 3 | 3/8 NPT |
| Conexão pneumática 5 | 3/8 NPT |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material do guia do coletor | Liga de alumínio forjada |