

# Silenciador U-3/8-BR

Número de referência: 552421

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	5900 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	37 g
Conexão pneumática	G3/8
Material de inserção no amortecedor	PE
Material da caixa	Alumínio fundido