

# fibra óptica SOOC-DS-Q-2-R25


Código da peça: 552811

Produto a ser descontinuado

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Fix-focus
Diâmetro mínimo do objeto	0,1 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Fix-focus
Alcance	2 ... 10 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	Retângulo 13x19,6x5 mm
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	25 mm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	ABS
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III