

Lentes adaptadoras
SASF-L1-LA-M2
Número de referência: 552830

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP66
Temperatura ambiente	-30 °C...150 °C
Torque de aperto	-0.2 Nm...0.6 Nm
Peso do produto	0.7 g
Função da lente	Emissão de luz de 90°
Material da caixa	Latão Niquelado