

Filtro de carvão ativo MS9-LFX-3/4-U

Número de referência: 552996

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	9
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5°
Construção	Filtro de carvão ativo
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	6500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura do meio	5 oC...30 oC
Teor em óleo residual	0.003 mg/m3
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	2000 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios Alternativa:
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Material da tampa	PA
Material de vedações	NBR
Material do filtro	Carvão ativo
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material da janela de inspeção	PA