

Guia do coletor MHJ9-PN16

Número de referência: 553123

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10 mm
N.º máx. de posições da válvula	16 Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	390 g
Tipo de montagem	Com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	Não canalizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio anodizado forjada