


Filtros de vácuo VAF-DB-3/8

Número de referência: 553140

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Vertical
Grau de filtração	80 µm
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Observação sobre a pressão operacional	Apenas para o uso em sistemas de vácuo abertos
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Torque de aperto máx.	15.3 Nm
Peso do produto	156 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através do suporte em parede/na superfície
Conexão pneumática	G3/8
Conexão de vácuo	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do filtro	PE
Material da caixa	Reforçado com PP
Material do copo	PA
Adequação do impulso de ejeção	7 bar