

Conjunto de foles DADB-V6-80-S351-375

Número de referência: 553363

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	93 mm
Tamanho	80
Faixa de curso	351 mm...375 mm
Extensão da biela	87 mm
Desenho	Redondo
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conjunto de foles Com escape de ar canalizado
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Resistência ao meio	Poeiras Aparas Óleos Lubrificante Gasolina
Nível de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	259 g
Tipo de montagem	Empurra Com pino filetado
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material das peças do adaptador	Reforçado com PA
Material de vedações	NBR
Material dos foles	NBR
Material do pino roscado	Aço inoxidável de liga alta