


Fixação
SAMH-G3-Q
Número de referência: 553569

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Para ranhura de cauda de andorinha
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Torque de aperto máx.	3 Nm
Peso do produto	10 g
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L