

Tubo plástico PUN

Número de referência: 553573

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	3 mm...16 mm
Diâmetro interior	2 mm...11 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...30 bar
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Cor	Azul Castanho Amarelo Verde Natural Vermelho Preto Prata Azul translúcido Amarelo translúcido Verde translúcido Vermelho translúcido Preto translúcido Branco
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)