


Amortecedores DYSC-16-18-Y1F

Número de referência: 553593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Curso	18 mm
Amortecimento	Auto-ajustável
Posição de montagem	Qualquer um
Deteção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	3 m/s
Tempo de reposição à temperatura ambiente	0.3 s
Tempo de reposição na temperatura ambiente mín.	1 s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Curso do amortecimento	18 mm
Força de paragem máx.	2000 N
Absorção de energia máx. por curso	25 J
Consumo máx. de energia por hora	50000 J
Energia residual máxima	0.16 J
Força de reposição	6 N
Força de inserção mín.	60 N
Peso do produto	210 g
Faixa de massas	70 kg
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço galvanizado
Material da biela	Aço de alta liga