

Tubo plástico PAN-16X2-BL

Número de referência: 553911

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	94 mm
Diâmetro interior	12 mm
Raio de curvatura mín.	67 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0.092 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 16 mm
Cor	Azul
Dureza da margem	D 55 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-A