

Tubo plástico
PAN-6X1-GN
Número de referência: 553919

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	32 mm
Diâmetro interior	4 mm
Raio de curvatura mín.	14 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0.016 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 6 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 4 mm com porca de capa Para o diâmetro interno de 4 mm da conexão dentada
Cor	Verde
Dureza da margem	D 55 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-A