

# Tubo plástico PAN-10X1,5-GN

Número de referência: 553921

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro externo                                 | 10 mm                                                                 |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo | 58 mm                                                                 |
| Diâmetro interior                                | 7 mm                                                                  |
| Raio de curvatura mín.                           | 27 mm                                                                 |
| Características do tubo                          | com aptidão para cadeias de energia                                   |
| Pressão da operação dependente da temperatura    | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Certificado                                      | TÜV                                                                   |
| Autoridade emissora do certificado               | B 013277 0506 00                                                      |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Temperatura ambiente                             | -30 oC...80 oC                                                        |
| Peso do produto por comprimento                  | 0.042 kg/m                                                            |
| Conexão pneumática                               | Para união rápida com diâmetro externo de 10 mm                       |
| Cor                                              | Verde                                                                 |
| Dureza da margem                                 | D 55 +/-3                                                             |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                            |
| Material do tubo                                 | TPE-A                                                                 |