


cabo de conexão NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Código da peça: 553949

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conexão elétrica | Soquete Sub-D 9 pinos 15 pinos |
| Interface do cabo | Conector SUB-D 15 pólos Conector SUB-D 9 pólos |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Propriedades do cabo | Padrão |
| Raio de curvatura mínimo do cabo | 78 mm |
| Diâmetro do cabo | 5,2 mm |
| Tipo de cabo | LIYCY |
| Estrutura do cabo | 3x0,34 blindado |
| Código de cores, isolamento dos fios | marrom verde branco |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -5 ... 70 °C |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Material cable sheath | PVC |
| Cor do revestimento do cabo | cinza |
| Material housing | Plástico metalizado Metal |
| Material electrical contact | Folheada a ouro |