

Plugue
CAMF-B-M25-G4
Cód. do item: 555676

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Funções adicionais	Fixação contra perda
Posição de instalação	Indiferente
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intervalo da tensão de serviço CA	160 V
Intensidade de corrente	1 A
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão