



Junta cega de pressão vertical

VABF-S1-2-L1D1-C

Número de referência: 555790

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	54 mm
De acordo com a norma	ISO 5599-1
Posição de montagem	Qualquer um
Empilhamento vertical pneumático	Fornecimento de pressão alternativa para 1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Pressão de suprimento 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Pressão de entrada 1 psi	7.25 psi...145 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1950 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	1030 g
Tipo de empilhamento vertical da montagem	Na base de apoio do coletor Na base de apoio individual
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido