


bujão
QSC-F-G1/2-I
Código da peça: 556860

FESTO

Versão metálica, faixa de temperatura até 150°C.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensões | Padrão |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Anel de vedação |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 |
| Segurança alimentar | conforme declaração do fabricante |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Torque máximo | 40 Nm |
| Peso do produto | 25,7 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | Latão cromado e niquelado |
| Informação sobre material, vedação roscada | FPM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | FPM |