


Base de apoio do coletor VABV-S6-1Q-N12

Número de referência: 556988

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Observação sobre o procedimento de verificação forçado	Frequência de comutação pelo menos uma vez por mês
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	570 g
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Alumínio fundido