


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L38-70A

FESTO

Cód. do item: 557979



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	29.45 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	4.4 Nm
Peso do produto	290 g
Código da interface do atuador	L38
Código da interface motor In	70A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS