


Acoplamento rápido EAMD-67-51-24-32X32-U

Número de referência: 558008

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	24 mm
Diâmetro do suporte 2	32 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	51 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	374 kgmm²
Torque transmissível	143 Nm
Peso do produto	736 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS