

Eixo motor
EAMB-44-7-35X30-32X32
Número de referência: 558038

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	35 mm
Diâmetro do suporte 2	32 mm
Tamanho	185
Comprimento nominal	30 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	75.3 kgmm ²
Torque transmissível	200 Nm
Peso do produto	463 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS