

# União rápida com encaixe em T NPQM-T-G38-Q10-P10

Número de referência: 558744

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                              | Padrão                                                              |
| Largura nominal                                      | 8 mm                                                                |
| Tipo de vedante no perno aparafusado                 | Anel vedante                                                        |
| Desenho                                              | Forma em T                                                          |
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                  |
| Construção                                           | Princípio Push-Pull                                                 |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Nota sobre o meio operacional/controlado             | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                                    |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura ambiente                                 | -20 oC...70 oC                                                      |
| Torque de aperto nominal                             | 9 Nm                                                                |
| Tolerância para o torque de aperto nominal           | ± 20%                                                               |
| Peso do produto                                      | 49.7 g                                                              |
| Tipo de montagem                                     | Sextavado exterior SW16                                             |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca macho G3/8                                                    |
| Conexão pneumática 2                                 | Para tubos de diâmetro externo 10 mm                                |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                          |
| Material da caixa                                    | Latão niquelado                                                     |
| Material do vedante do tubo                          | NBR                                                                 |