

# União passa-muro NPQM-H-Q6-E-P10

Cód. do item: 558807

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	5 mm
Formato	Anteparo
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso do produto	33 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Cor anel de desengate	prata
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão, niquelado
Material da porca	Latão niquelado
Material de vedação do tubo flexível	NBR