


Acoplamento EAMC-30-35-8-9

Código da peça: 558903

FESTO

próprio para eixo elétrico EGSA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	8 mm
Diâmetro fixação 2	9 mm
Dimensões	30
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	12.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	6,06 kgmm ²
Torque transferível	5,1 Nm
Peso do produto	45 g
Observações sobre material	Conforme RoHS