


Cj. de mont. axial EAMM-A-A19-40A

Código da peça: 559798

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	19
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	1,06 kgmm ²
Torque transferível	2,3 Nm
Peso do produto	240 g
Observações sobre material	Conforme RoHS