

Cabo de conexão VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

Número de referência: 560423

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	832 g
Ligação elétrica	Cabo com conector
Comprimento do cabo	5 m
Característica do cabo	Padrão
Raio de curvatura mín. do cabo	115 mm
Diâmetro do cabo	9.6 mm
Composição do cabo	36 x 0,25 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	PVC