

Flange do motor EAMF-A-38B-42A

Cód. do item: 560691

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	88 g
Código da interface motor In	42A
Código de interface da caixa de acoplamento	38B
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS