

**Placa
VMPAL-EU**

Número de referência: 560955

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18.7 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Silenciador de placa plana
Composição do terminal de válvulas	Os tamanhos da válvula podem ser misturados
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	60 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	PA