

**Placa**  
**VMPAL-EG-QS3/8"**  
Número de referência: 560959

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Largura                                | 20.5 mm                                     |
| Comprimento                            | 107.3 mm                                    |
| Função integrada                       | Escape de ar canalizado                     |
| Composição do terminal de válvulas     | Os tamanhos da válvula podem ser misturados |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar      |
| Taxa de regulação da pressão           | 0.5 bar...5 bar                             |
| Pressão de entrada 1                   | 0.5 bar...10 bar                            |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                  |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                               |
| Peso do produto                        | 60 g                                        |
| Conexão pneumática 3/5 combinada       | Para tubos com diâmetro externo de 3/8"     |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                  |
| Material da placa                      | PA                                          |