


Módulo do conector elétrico VMPAL-EVAP-14-1-4

Número de referência: 560969

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	14 mm
N.º máx. de posições da válvula	4
N.º máx. de bobinas solenoide	4
Função integrada	Atribuição da função da válvula codificada por cores
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	29 g
Cor da caixa	Cinza
Material da caixa	PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS